

# PHILIPS

## Lumină portabilă Mycena

Lămpi portabile

4000/3000/6500K

Black

Reglabil; Temperatură culoare  
multiplă

8721103148445



## Decorează cu lampă portabilă

Această lampă de masă minimalistă are baterie reîncărcabilă de 1800 mAh, oferind până la 6 ore de lumină constantă, fără fir și fără pierderi de performanță. Oferă 150 lumeni constanți (sursă LED 200 lm), pentru luminozitatea ideală în seri relaxante sau o atmosferă cozy. Cu lumină albă selectabilă — rece 6500 K, neutră 4000 K și caldă 3000 K — adaptezi ușor atmosfera oricărei încăperi (cameră de zi, dormitor, bucătărie) Control tactil intuitiv: atingi pentru a schimba tonurile de lumină sau ții apăsat pentru a regla intensitatea.

### Lumină de înaltă calitate

- EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor

### Asortați-vă interiorul

- Formă expresivă și elegantă
- Disponibil în 3 opțiuni culoare

### Control

- Intensitate luminoasă reglabilă

# Repere

## EyeComfort – lumină confortabilă, plăcută ochilor



Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior,

este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Acest corp de iluminat LED Philips nu numai că oferă o lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu.

## Formă expresivă și elegantă

Designul armonios și modern oferă eleganță și sofisticare încăperilor dvs.

## Disponibil în 3 opțiuni culoare

Alege culoarea care se potrivește cu schemele de culori existente.

## Intensitate luminoasă reglabilă

Vă permite să schimbați atmosfera prin reducerea nivelurilor de luminozitate ale LED-ului, de la lumină albă puternică, la o strălucire confortabilă – asemenea lămpilor tradiționale.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal, Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 20.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000/4000/6500
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 75

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi portabile
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, Temperatură de culoare MultiColor

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 400 mA

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Greutate netă: 0,36 kg
- Înălțime totală: 204 mm

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Diametru: 156 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 150
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: DC 5
- Tip baterie: INR18650
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8721103148445
- Greutate netă: 0,36 kg
- Greutate brută: 0,44 kg
- Înălțime: 21,4 cm
- Lungime: 18 cm
- Lățime: 18 cm



Data apariției: 2026-08-05  
Versiune: 0.209

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)