

# PHILIPS

Sword  
skrivbordslampa

Skrivbordslampor

6 500/4 000/2 700 K

Mörkgrå

Dimbar



8719514443655



## Behagligt LED-ljus som är skonsamt för ögonen

Med sin robusta design och optimala prestanda är Philips LED Performance-bordslampan den perfekta armaturen i ditt hem. Den ger ett behagligt ljus som är skonsamt för ögonen.

### Förstklassig kvalitet

- EyeComfort – ljus som är behagligt för ögonen

### Styrning

- Stegvis ljusreglering

# Funktioner

## Eyecomfort

Dålig belysning är ansträngande för ögonen. Många av oss tillbringar mycket tid inomhus, så det är viktigare än någonsin med bra belysning hemma. Våra produkter uppfyller stränga testkriterier, till exempel effekter av flimmer, stroboskop,

bländning, färgåtergivning och dimring, för att garantera att de följer våra EyeComfort-krav. LED-ljuskällor från Philips ger inte bara ett behagligt ljus för stunden, de fortsätter att göra det under hela livslängden med en konstant ljuskvalitet, ljusflöde och färg under mer än ett decennium. Byt till

ljus som är behagligt för ögonen. Dina ögon kommer att tacka dig.

## Stegvis ljusreglering

Välj mellan olika dimringsnivåer för att skapa rätt stämning.

# Specifikationer

## Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Rektangel

## Design och finish

- Färg: Mörkgrå
- Material: Metall, Plast

## Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 år
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000

## Miljö

- Kassering av produkten: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ojusterbar
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 90
- Färgtemperatur: 2700–4000–6500 K
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: 2
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 37

## Övrigt

- Särskilt utformad för: Sovrum, Vardagsrum, Kontor
- Stil: Contemporary
- Typ: Skrivbordslampor
- EyeComfort: Ja
- Fler egenskaper: Dimbar

## Övriga egenskaper

- Ström: 180 mA

## Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,78 kg
- Total höjd: 423 mm
- Total längd: 174 mm
- Total bredd: 129 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Totalt ljusflöde för armatur: 450
- Lamptechnologi: LED
- Ljüs färg: Reglerbart vitt ljus
- Nätström: AC 220–240
- Dimbar armatur: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 12
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II – dubbelisolerad

## Ljuskällan

- Uppgraderbar programvara: Nej

#### Kompatibilitet

- Kompatibel med effektfunktionen: No
- Fastställd supportperiod: Ej tillämpligt
- Kompatibla operativsystem: Ej tillämpligt
- Kommunikationsprotokoll: Ej tillämpligt

#### Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514443655
- Nettovikt: 0,78 kg
- Bruttovikt: 1,13 kg
- Höjd: 48,3 cm
- Längd: 14,3 cm
- Bredd: 19,5 cm



Publiceringsdatum:  
2026-08-05  
Version: 0.367

© 2026 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)