

PHILIPS

Olas Lambalı Tavan
Vantilatörü 30 (Fan) + 24
(Işık) W

Tavan Vantilatörü
Lambaları

3000 - 6500K

Beyaz

Dim edilebilir;Çoklu Renk
Sıcaklığı;Uzaktan
Kumanda;Ayarlanabilir Beyaz

8721103096005



Ayarlanabilir LED ışıklı, güçlü ve sessiz hava akışı

Philips Olas LED ışıklı tavan vantilatörü, iç mekanlarınızın tüm gün ve tüm yıl boyunca aydınlık, konforlu ve şık görünmesini sağlar. Kalıcı olarak açık kanatlar, yoğun hava akışı ve iki hava akışı yönüyle tavan vantilatörü, yazın hızlı soğutma ve kışın havayı etkili bir şekilde dolaştırma sağlayarak tutarlı performans sunar. Sessiz motoru uykunuzu veya konsantrasyonunuzu bozmaz ve sağlam tavan montajı ve mükemmel ağırlık dengesine sahip fan kanatları sallanmayı en aza indirerek güvende kalmanızı ve tavanda çatlaklar oluşmasını önler. Işık, Philips'ten beklediğiniz yüksek ışık kalitesi ve ayarlanabilirliği sunar. Yumuşak dim etme (%5'e kadar) ve sıcak beyazdan (3000 K) soğuk gün ışığına (6500 K) kadar ile ayarlanabilir beyaz ışıkla her an için mükemmel ortamı oluşturun. Geliştirilmiş RF tabanlı uzaktan kumandamız, LED ışıklı tavan vantilatörünü evinizin herhangi bir yerinden kolayca kontrol etmenizi sağlar; kumandayı fana doğrultmanıza gerek yok.

Üstün kalite

- Sessiz çalışma

Kontrol

- Sorunsuz bir şekilde ayarlanabilen ortam
- Sezgisel uzaktan kumanda

Dayanıklılık

- Güçlü hava akışı
- Ayarlanabilir fan hızı
- İki hava akışı yönü

Güvenlik ve Dayanıklılık

- Güvenli ve stabil

Özellikler

Sessiz çalışma

Sessiz DC motor (<50 dB; buzdolabının uğultusundan daha az) uykunuzu bölmez veya konsantre olmanız gerektiğinde dikkatinizi dağıtmaz; sağlam tavan montajı sallanmayı en aza indirir

Sorunsuz bir şekilde ayarlanabilen ortam

Philips LED ışıklı tavan vantilatörleri, %5'e kadar kademeli karartma ve sıcak beyazdan (3000 K) soğuk gün ışığına (6500 K) kadar ayarlanabilir beyaz ışık sunarak her an için mükemmel ortamı yaratmanıza oluşturmaya olanak tanır.

Sezgisel uzaktan kumanda

Sezgisel RF tabanlı uzaktan kumandamız ile LED ışıklı tavan vantilatörünü evinizin herhangi bir yerinden kolayca kontrol edebilirsiniz; kumandayı vantilatöre doğrultmanız gerekmez.

Güçlü hava akışı

Tavan vantilatörümüz, güçlü DC motoru ve güçlü hava akışı sağlayan optimize edilmiş vantilatör kanadı tasarımı ile hızlı ve etkili soğutma sağlar.

Ayarlanabilir fan hızı

Philips tavan vantilatörleri, altı farklı fan hızı seçeneği sunarak hava akışını yaptığınız aktivitelere veya mevsime göre tam olarak ayarlamanıza olanak tanır.

İki hava akışı yönü

DC motor, yıl boyunca kullanım için ileri ve geri hava akışı yönlerine olanak tanır: yazın soğutma, kışın sıcak hava sirkülasyonu.

Güvenli ve stabil

Sağlam tavan montajı ve rulmanları, mükemmel ağırlık dengesine sahip vantilatör kanatlarıyla birlikte, sallanmayı en aza indirir, güvenliği sağlar ve tavan çatlaklarını önler.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabılır: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Evet

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 110

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Vantilatörü Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, Çok Renkli Sıcaklık, Uzaktan Kumanda, Ayarlanabilir Beyaz

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 260 mA
- Hava Akışı: 7.650 m³/h
- Vantilatör verimliliği: 255

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 4,2 kg
- Genel yükseklik: 310 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 1.060 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2650@4300K
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I – Topraklanmış

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8721103096005
- Net ağırlık: 4,2 kg
- Brüt ağırlık: 5,7 kg
- Yükseklik: 24,9 cm
- Uzunluk: 55,4 cm
- Genişlik: 25,7 cm



Yayın tarihi: 2026-08-05
Sürüm: 0.216

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com