PHILIPS

Точковий світильник 50 Вт MR16 GU5.3

СВІТЛОДІОДНА

2200–2700K

621 люмен

15 000 год

Регулювання яскравості

8718699774035

A ↑ G F

Правильне світло створює потрібну атмосферу

Світлодіоди в лампах Philips LED WarmGlow дають змогу по-новому регулювати яскравість, приглушуючи світло до теплих тонів традиційних ламп. Ви можете змінювати робоче освітлення на більш м'яке, щоб створити затишну атмосферу.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

Найважливіше

Тепле біле світло, ніби від лампи розжарювання

Кольорова температура цієї лампи становить 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Ідеально підходить для освітлення оселі

Характеристики

Характеристики лампи
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямована точкова
- Цоколь: GU5.3
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

Надійність
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища
- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті
- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла
- Кут розсіювання променю: 36
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2200-2700 K
- Номінальний світловий потік: 621 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 822-827 | tunable warm white
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 88

Різне
- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

Інформація про упаковку
- EAN: 8718699774035
- EOC: 871869977403500
- Назва продукту: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Споживання енергії
- Коефіцієнт потужності: 0.85
- Напруга: 12V AC electronic V
- Еквівалент потужності (Вт): 50
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 7
- Споживання енергії кВт/1000 год: 7

Розміри та вага продукту
- Загальна висота: 46 mm
- Загальна довжина: 45,5 mm
- Загальна ширина: 51 mm

Номінальні значення
- Номінальна пікова інтенсивність: 1000 cd

Обслуговування
- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики
- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391904

Лампа
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699774035
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm

Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.259

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com