

PHILIPS

Точкова лампа
50 Вт PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

4000K

390 лм

15 000 год



8718699774196



Найважливіше те, що всередині

Світлодіодна точкова лампа звичних розмірів та форми — це ідеальна заміна традиційних галогенних точкових ламп, котра служитиме довго та зберігатиме довкілля.

Високоякісний освітлювальний прилад

• Холодне, біле світло

Найважливіше

Холодне, біле світло



Ця лампа із кольоровою температурою 4000K випромінює надзвичайно прохолодне, «свіже» та чітке світло.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямований рефлектор
- Цоколь: GU10
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променя: 36
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 390 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 84

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699774196
- EOC: 871869977419600
- Назва продукту: LEDClassic 50W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 50
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 4,6
- Споживання енергії кВт/1000 год: 5

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 54 mm
- Загальна довжина: 54 mm
- Загальна ширина: 50 mm

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 770 cd

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391859

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718699774196
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.169

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com