

PHILIPS

Точкова лампа,
50 Вт PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

2200–2700K

345 лм

15 000 год

Регулювання яскравості



8718699774233



Теплий світ завдяки регулюванню яскравості.

Яскравість світлодіодних ламп Philips WarmGlow для повсякденного використання можна приглушувати до затишних відтінків традиційних ламп. Що нижча яскравість, то теплішим стає світло. Цим вони відрізняються від стандартних світлодіодних ламп із регулюванням яскравості, чиє світло просто тьмянішає. Крім того, тепер лампи WarmGlow мають індекс кольоропередачі 90 — майже як у природного світла. Це дає вам змогу бачити свою оселю в справжніх кольорах. Світлодіодні лампи Philips WarmGlow задовольняють будь-які ваші потреби: м'яке освітлення для затишного вечора на дивані чи яскраве для бадьорого початку дня.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби — працюють до 15 років

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для акцентного освітлення

Більш, ніж просто освітлення

- Затемнюється до теплого свічіння

Найважливіше

Тепле біле світло, ніби від лампи розжарювання

Кольорова температура цієї лампи становить 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Ідеально підходить для освітлення оселі

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Ідеальні для акцентного освітлення



Сучасне освітлення з звичним широким кутом випромінювання (36 градусів) — ці точкові світлодіодні лампи підходять як для спрямованого освітлення, так і для освітлення загального призначення. Їх можна застосовувати у вбудованих світильниках та лампах зі спрямованими рефлекторами, вони ідеально підходять для використання на кухні, для освітлення кухонних «острівців»-робочих зон, житлових кімнат та їдалень.

Затемнюється до теплого свічення

З цією лампою з регулюванням яскравості можливе затемнення від теплого світла 2200 K до світла з температурою кольору 2700 K. Чим сильніше затемнення, тим тепліший відтінок світла.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямований рефлектор
- Цоколь: GU10
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 36
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200–2700 K
- Номінальний світловий потік: 345 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 90

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Назва продукту: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D RF WGD1PF12

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.84
- Напруга: 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 50
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 3,8
- Споживання енергії кВт/1000 год: 4

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 54 mm
- Загальна довжина: 54 mm
- Загальна ширина: 50 mm

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 700 cd

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP20
- Реєстраційний номер EPREL: 387455

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718699774233
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026–08–05
Версія: 0.303

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com