

PHILIPS

Точкова лампа
PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

3000K

550 лм

15 000 год



8719514308633



Спробуйте тепле біле світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують надзвичайно тепле світло, дуже довгий строк служби та миттєву й значну економію енергії. Завдяки колірній температурі полум'я ця лампа – ідеальний вибір для створення затишної атмосфери.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Прохолодне, підбадьорююче світло

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних рефлекторних ламп

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Промінь 120° — точкова

Найважливіше

3500K [світлодіодні лампи]



Кольорова температура цієї лампи дорівнює 3500K, і ви бачите навколо прохолодне, підбадьорююче світло, що

ідеально підходить для створення затишної атмосфери, куди захочеться запросити друзів або відпочити за книгою.

Замінює галогенні точкові лампи



Сучасна світлодіодна рефлекторна лампа звичних розмірів та форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних рефлекторних ламп, що служитиме довго та зберігатиме довкілля.

Промінь 120° — точкова [світлодіодні лампи]

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Цоколь: GU10
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 550 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 112

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Назва продукту: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220–240 V
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 4,9
- Споживання енергії кВт/1000 год: 5

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 54 mm
- Загальна довжина: 54 mm
- Загальна ширина: 50 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP20
- Реєстраційний номер EPREL: 1825202

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514308633
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.198

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com