

# PHILIPS

LED лампа свічки B35 на  
40 Вт із цоколем E14  
3 лампи

СВІТЛОДІОДНА

2700K

470 лм

15 000 год



8719514313422



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує освітлення загального призначення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

# Найважливіше

## Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (К). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття

кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

## Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

## Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

## Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

**Характеристики світла**

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 95

**Різне**

- Комфорт для очей: Ні

**Інформація про упаковку**

- EAN: 8719514313422
- EOC: 871951431342200
- Назва продукту: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3CT/6 DISC

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: AC 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 40
- Живлення: 4,9
- Споживання енергії кВт/1000 год: 5

**Розміри та вага продукту**

- Загальна висота: 106 mm
- Загальна довжина: 106 mm
- Загальна ширина: 35 mm

**Обслуговування**

- Гарантія: 2 роки

**Технічні характеристики**

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА

**Лампа**

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

**Що підтримується**

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8719514313422
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,09 kg
- Висота: 11 cm
- Довжина: 3,8 cm
- Ширина: 11,4 cm



Дата виходу: 2026-08-05  
Версія: 0.309

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)