

PHILIPS

Філаментна лампа з
прозорого скла на 60 Вт,
ST64, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2200–2700K

806 лм

25 000 год

Регулювання яскравості



8719514323919



Спробуйте світлодіодний світильник із теплим білим світлом та можливістю регулювання яскравості

Світлодіодні лампи Philips забезпечують приємне тепле біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

Найважливіше

Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і

збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Внутрішні/зовнішні
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Матеріал лампи: Скло

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Діапазон температури довкілля: від -20 °C до +45 °C
- Номінальний термін служби: 25 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Батарейки в комплекті: Ні
- Виберіть колір: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 300
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 90
- Колірна температура: 2200-2700 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <0.5
- Код кольору: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 136

Різне

- Розроблено спеціально для: Вітальня
- Стиль: Класичні
- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, WarmGlow

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514323919
- EOC: 871951432391900
- Назва продукту: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.6
- Напруга: AC 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 60
- Маркування енергоефективності (EEL): D
- Живлення: 5,9
- Споживання енергії кВт/1000 год: 6

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 140 mm
- Загальна довжина: 140 mm
- Загальна ширина: 64 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Діаметр: 64 mm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP65
- Реєстраційний номер EPREL: 2595866

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — вироб: 8719514323919
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 17,7 cm
- Довжина: 7 cm
- Ширина: 7,5 cm



Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.582

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com