

PHILIPS

Капсула 20 Вт,
капсула G4 (2 шт.)

СВІТЛОДІОДНА

2700K

200 лм

15 000 год



8720169300613



Спробуйте тепле біле світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують приємне тепле біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна матових традиційних ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 80% електроенергії

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Найважливіше

Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання



Кольорова температура цієї лампи становить 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою

2700 K — чудовий вибір для освітлення оселі.

Заощаджує до 80% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 80% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-капсула розсіяного світла
- Цоколь: G4
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Чистий пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 200 lm
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 117

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8720169300613
- EOC: 872016930061300
- Назва продукту: LED 20W G4 WW 12V ND micro 2SRT6

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: AC Electronic 12 V
- Еквівалент потужності (Вт): 20
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 1,7
- Споживання енергії кВт/1000 год: 2

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 37,5 mm
- Загальна довжина: 37,5 mm
- Загальна ширина: 9,5 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: –
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 1879160

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8720169300613
- Вага нетто: 0,01 kg
- Вага брутто: 0,02 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 2,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.217

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com