



Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Energeticky úsporné světlo Accent Surface Mounted D65, které se nabízí ve čtyřech různých délkách, má elegantní design s kombinovatelnými barvami krytu a čelního kroužku. Tento snadno instalovatelný reflektor připravený pro chytré systémy (např. Interact) zajistí, že budete vynikat. Díky širokému rozsahu úhlů vyzařování a teplot chromatičnosti je toto řešení osvětlení ideální pro obchody s módou, pohostinství a obytné prostory. Navíc příslušenství Honeycomb proti oslnění zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty. Stejně jako jiné produkty řady Accent D65 se i Accent Surface Mounted D65 může pochlubit 3D tištěným krytem vyrobeným z minimálně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.

Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentové osvětlení

- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku

Applications

- Maloobchody s módou
- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

Vlastnosti

- Bohatá paleta barev a textur krytů – standardní i na vyžádání
- 4 různé délky – v závislosti na výběru optiky a ovladače
- Bohatá paleta barev krytů a čelní koružek


- Různé světelné receptury k výběru – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Široký výběr vyzařovacích úhlů
- Možnosti optiky – kolimátor / reflektor
- Honeycomb – pro snížení oslnění a řízení směru světla. Účinnost až 147 lm/W.
- Možnost pro CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 800 – 1200 lumen
- Různé možnosti ovladačů – nestmívající / DIA (interaktivní stmívání DALI) / WIA (bezdrátové interaktivní stmívání)
- Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin* na L80 při 25 °C Ta

Versions



Accent Surface Mounted
D65-TCSM65-10S-830-
DIA-HMB-FG-T102-
BK482-BS

Rozměrové výkresy



TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

Obecné informace

Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano

Světelně technické

Světelný tok	1 100 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Spotřeba energie	8,5 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	DALI
-------------	------

Mechanické a materiály

Barva těla	Černá, RAL 9004
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.434, 0.403) SDCM <2