



Accent Track D90 – En klassisk og miljøvenlig effektbelysning

Accent Track D90 er en klassisk og miljøvenlig effektbelysning med et tilpasningsbart udtryk, designet til at fremhæve salgsområder med en diameter på 90 mm. Med et integreret hængsel og alsidige funktioner tilbyder denne energieffektive lampe enestående ydeevne. Med blændings-tilbehør som Honeycomb, Lysklapper og Snoot kan du opnå perfekt visuel komfort. Vælg mellem et bredt udvalg af lysopskrifter, spredningsvinkler, drivermuligheder og teksturer. Fås med 8 farvemuligheder til armaturhus og frontring, og passer ind i ethvert miljø. Spotten indeholder printede dele lavet med mindst 65% genbrugspolycarbonat og 85% genbrugsaluminium til kølepladen, hvilket ikke alene gør den stilfuld, men også miljøbevidst. Med sin høje effektivitet er denne lampe perfekt til detailhandel såsom fødevarerforretninger, biludstillingslokaler og elektronikbutikker. Oplys dit rum, samtidig med at du reducerer energiomkostninger og CO₂-udledning med Accent Track D90.

Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning
- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet
- Ultra effektiv

Applications

- Detailhandel
- Supermarkeder
- Modebutikker
- Kontorer

Funktioner

- Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring
- 2 forskellige længder
- Forskellige lysopskrifter til detailhandelen at vælge imellem – 2700 K-4000 K, Premium White, Premium Color og Food and Meat Recipe


Versions



Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

Målskitse

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU				158
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	171
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

- Mange forskellige spredningsvinkler at vælge imellem
- Mulighed for CRI80, CRI90
- Lumen: 2000-4900 Lumen
- Forskellige drivermuligheder – Uden dæmpning/DIA (DALI Interact-dæmpning)/DIA-VLC (DALI med Interact Indoor Navigation)/WIA (trådløs Interact-dæmpning)
- Blændingstilbehør – Honeycomb, Lysklapper, Snoot
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100.000 timer* til L80 ved 25°C Ta

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	2.800 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	133 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Strålevinkel 24°

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	21 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2