



Accent Vægmonteret D65 – Fremhæver det, der virkelig betyder noget

Accent Vægarmatur D65 er en yderst energieffektiv væglampe, der fås i 2 varianter: lyser op/ned eller kun lyser ned. Væglampen fås i et udvalg af forskellige farver og teksturer til armaturhuset, der kan kombineres og sammensættes, så den passer til dine behov inden for modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Accent Vægarmatur D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genanvendte eller biocirkulære materialer samt en køleplade i 85% genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genanvendelig, servicebar og genanvendelig, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning. Derudover kan alle lamper i Accent D65-familien nemt tilsluttes intelligente systemer (f.eks. Interact) for lysstyring og yderligere energibesparelser.

Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning
- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet

Applications

- Modebutikker
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen
- Kontorer

Funktioner

- Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov
- Vægmontering med intern driver
- Mulighed for op/ned-lys eller ned-lys
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Mange forskellige spredningsvinkler at vælge imellem


- Effektivitet på op til 130 lm/W
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 – 2400 Lumen
- Forskellige drivermuligheder – Uden dæmpning/DIA (DALI Interact-dæmpning/WIA (trådløs Interact-dæmpning)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100.000 timer* til L80 ved 25°C Ta

Versions



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

Målskitse



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.599 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	118 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Strømforbrug	13,6 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Bronze
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2