



Cloak Pendel

Inspireret af modens lagdelte tekstiler er Cloak en pendel designet af Basten Leijh, der kombinerer fleksibilitet med et individuelt designudtryk. Hver pendel har to justerbare bånd, der kan placeres efter eget ønske. Det ydre bånd tilbyder to forskellige lysoplevelser: det hvide gennemsigtige bånd giver et blidt skær, mens de farvede, uigennemsigtige bånd skaber en lagdelt lyseffekt. Disse pendler er lette og nemme at installere i alle miljøer. Desuden er de 3D-printede dele af pendlen lavet af mindst 65 % genanvendte eller biocirkulære materialer, hvilket gør det til et miljøvenligt valg for dem, der ønsker at reducere deres CO2-aftryk. Uanset om du ønsker at skabe en hyggelig stemning i stuen eller tilføje stil til et erhvervslokale, er denne pendel en alsidig belysningsløsning, der opfylder dine behov.

Fordele

- Cirkulært design
- Lav vægt og nem at installere
- Bæredygtigt 3D-printet
- Velegnet til forskellige projektbehov

Applications

- Hotel og restaurationsbranchen
- Boligområder

Funktioner

- Designet af Basten Leijh
- Lyskilde: E27 LED-lyskilde (ikke inkluderet)
- Wattforbrug: Kompatibel med E27-lyskilder op til 8W

Versions



Cloak Brass



Cloak Bronze




Cloak Pink




Cloak White



Målskitse



TCPL00 S BZ410 T101 WH T WH E27 N



TCPL00 S WH300 T101 WH T WH E27 N



TCPL00 S BS410 T101 WH S WH401 E27 N

TCPL00 S PK400 T101 WH T WH E27 N

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
CE-mærke	Ja