



Accent Wall D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Wall D65 on erittäin energiatehokas seinävalaisin, jota on saatavilla sekä ylös- että alaspäin valaisevana tai vain alaspäin valaisevana versiona. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavissa monia eri värejä, ja niitä voidaan myös yhdistellä vapaasti. Näin valaisimen ulkoasu voidaan räätälöidä sopimaan moniin eri käyttökohteisiin, kuten vaatekaappoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 -valaisimien tapaan Accent Wall D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyslementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää. Kaikki Accent D65 -tuoteperheen valaisimet voidaan myös saumattomasti yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin), mikä takaa monipuolisen valaistuksenohjauksen ja entistä isommat energiansäästöt.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu

Applications

- Muotimyymlät
- Vähittäismyymlät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

Ominaisuudet

- Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta
- Seinäasennettava valaisin, jossa on integroitu liitäntälaite


Versions



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

- Valittavissa joko ylös- ja alaspäin valaiseva valaisin TAI vain alaspäin valaiseva valaisin
- Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color
- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Valotehokkuus jopa 130 lm/W
- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 800–2 400 luumenia
- Liitäntälaitevaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöään mediaanissa (100 000 tuntia*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

Mittapiirros



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 599 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	118 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	13,6 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Pronssi
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2