



Cloak-riippuvalaisin

Muodin kerroksellisuudesta inspiroitunut Cloak on tyylikäs riippuvalaisin, jossa on vaihdettava valonlähde. Moniin kohteisiin sopivan valaisimen on suunnitellut Basten Leijh. Valaisimen pinnassa on kaksi "vyötä", joiden sijoittelu on vapaasti valittavissa. Ulompaa vyötä on saatavilla kahdessa tyyllissä: valkoinen läpikuultava vyö, joka antaa pehmeää hehkua, tai värillinen läpinäkyvä vyö, joka luo kerroksellisen valaistusefektin. Valaisimet ovat kevyitä ja ne on helppo asentaa kaikkiin eri kohteisiin. Lisäksi 3D-tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, mikä pienentää ratkaisun hiilijalanjälkeä ja tekee valaisimesta ympäristöystävällisen valinnan. Monipuolinen Cloak sopii erinomaisesti niin kotoisan tunnelman luomiseen olohuoneessa kuin tyylikkyyden lisäämiseen liiketiloissa.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Kevyt ja helppo asentaa
- Valmistettu ympäristöystävällisesti 3D-tulostamalla
- Sopii lukuisiin eri kohteisiin ja projekteihin

Applications

- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Asuinrakennukset

Ominaisuudet

- Basten Leijhin suunnittelema
- Valonlähde: E27 (ei sisälly toimitukseen)
- Teho: Yhteensopiva E27-valonlähteiden kanssa, joiden teho on enintään 8 W

Versions



Cloak Brass



Cloak Bronze





Cloak Pink




Cloak White

Mittapiirros





TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N



TCPL00 S PK400 T101 WH S WH401 E27 N

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulajännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä