




Puzzle Pendant – modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi

Modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi. Puzzle-valaisimessa yhdistyy suorituskkyky, vastuullisuus ja rohkean moderni muotokieli. Ripustettava Puzzle sopii erinomaisesti erityisesti toimistokohteisiin, ja sen hehkuva valoefekti takaa pehmeän miellyttävän valaistuksen. Se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Valaisimen on suunnitellut Florent Coirier, ja hänen visionsa on herätetty eloon huippuluokan 3D-tulostustekniikalla. Puzzle asettaa uuden standardin kiertotalouden periaatteiden mukaiselle valaistussuunnittelulle, sillä sen tulostetut osat on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätysmuovista. Valaisinta on saatavilla 4 ja 5 jalan (n. 1,2 & n. 1,5 m) pituisena. Se tarjoaa toimistoympäristöön sopivaa valaistustehokkuutta sekä pehmeän, miellyttävän valaistuksen, joka parantaa keskittymiskykyä ja nostaa työtilan ilmeen uudelle tasolle. Sen tyylikäs muotoilu ja yhteensopivuus älykkäiden valaistuksenohjausjärjestelmien (kuten Interactin) kanssa tekee siitä varman valinnan lukuisiin eri käyttökohteisiin.

Hyödyt

- 75 % kierrätysmuovia
- Hehkuva valoefekti

- Saumaton valojoono
- Yhteensopiva älykkäiden valaistuksenohjausjärjestelmien (kuten Interactin) kanssa

Applications

- Toimistot

Ominaisuudet

- Saatavilla ripustusasennus eri lisävarusteilla alakattoihin ja betonikattoihin
- Ainutlaatuinen valaistusefekti kaksinkertaisen tulostuksen ja läpinäkyvän materiaalin ansiosta
- Saatavilla erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, CRI 90+
- Toimistoyhteensopiva


- Valotehokkuus jopa 157 lm/W
- Saatavilla 4 jalan (n. 1,2 m) ja 5 jalan (n. 1,5 m) pituisena
- Valovirta: 4 000 tai 5 000 luumenia
- Liitännäisvaihtoehdot: Ei-säädettävä (PSU), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA), langaton Interact-ohjaus (WIA), langaton Interact-ohjaus ja integroitu sensori (SIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa (72 000 tuntia): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)
- Tulostettu 75 % kierrätysmuovista
- Tulostettu Euroopassa

Versions



Puzzle Linear-
TCPZLN_4FT_CL000T_40
S_940_SIA_U5_WB-
OC_SM2_WH481

Mittapiirros



TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCISM2WH481

Yleistä tietoa

Liitântäilaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitântäilaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	3 935 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	146,9 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	26,8 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Kirkas
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.382,0.378) SDCM<3

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910771148808	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481	Keilakulma 84° Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva