



Smooth Cylinder – Ainutlaatuinen, laadukas kohdevalaistusratkaisu

Esittelyssä Smooth Cylinder – huippuluokan ripustettava kohdevalaisin, joka tuo tyylikkään, tehokkaan ja vastuullisen valaistusratkaisun myymälätiloihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin. Yhdistele valaisinrungon ja sisäreunuksen väri- ja tekstuurivaihtoehtoja luodaksesi ainutlaatuisen ja yllällisen lopputuloksen. Valittavissa on monia erilaisia valoreseptejä sekä Honeycomb-häikäisysuoja, joka vähentää häikäisyä ja parantaa valonjakoa. Smooth Cylinderissä on muiden Smooth-tuoteperheen valaisimien tapaan 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyslementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin on pitkäikäinen ja vastuullinen valaistusratkaisu: Smooth Cylinder voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää. Kaikki Smooth-tuoteperheen valaisimet voidaan myös saumattomasti yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin), mikä takaa monipuolisen valaistuksenohjauksen ja entistä isommat energiansäästöt.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu

Applications

- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Muotimyymälät
- Vähittäismyymälät
- Toimistot

Ominaisuudet

- Saatavilla kolme eri asennustapaa, soveltuu moniin eri käyttökohteisiin
- Runsaasti eri värejä valittavissa valaisinrunkoon ja sisäreunukseen

Versions




Smooth Cylinder-
TCSCPS-15S-PW930-PSU-
CLM32-BS-BR-T430-295-
WH-WH

- Teksturoitu sisäreunus luo ylellisen vaikutelman
- Valittavissa monia eri valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White ja PremiumColor
- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Optiikkaan valittavissa kollimaattori/heijastin
- Honeycomb-häikäisysoja vähentää häikäisyä ja ohjaa valoa oikeaan suuntaan
- Valotehokkuus jopa 140 lm/W
- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 1 000–2 000 lumenia
- Liitäntälaitevaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 tuntia*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

Mittapiirros

Classified



TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 374 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	109 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Keilakulma 32°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	12,6 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Messinki
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2