



Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Neljässä eri pituudessa saatavilla olevassa energiatehokkaassa Accent Surface Mounted D65 -valaisimessa on tyylikäs muotoilu. Valittavissa on eri värivaihtoehtoja valaisinrunkoon sekä sisäreunukseen. Tämä helposti asennettava ja älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin (esim. Interact) sopiva kohdevalaisin varmistaa, että erotut joukosta. Kattavien optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta tämä valaistusratkaisu sopii ihanteellisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin ja asuinrakennuksiin. Lisäksi Honeycomb-häikäisysuoja takaa miellyttävän ja oikein suunnatun valaistuksen, joka ei häikäise. Muiden Accent D65 -tuotteiden tapaan Accent Surface Mounted D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyslementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja laadukasta valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu

Applications

- Muotimyyvälät
- Vähittäismyyvälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

Ominaisuudet

- Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa sekä vakiona että tilauksesta
- Saatavilla 4 eri pituutta optiikasta ja liitäntälaitteesta riippuen


Versions



Accent Surface Mounted
D65-TCSM65-10S-830-
DIA-HMB-FG-T102-
BK482-BS

- Runsaasti eri värejä valittavissa valaisinrunkoon ja sisäreunukseen
- Saatavilla eri valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, PremiumWhite, PremiumColor
- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Optiikkaan valittavissa kollimaattori/heijastin
- Honeycomb-häikäisysoja vähentää häikäisyä ja ohjaa valoa oikeaan suuntaan; Valotehokkuus jopa 147 lm/W
- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 800–1 200 lumenia
- Liitäntälaitteenvaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöään mediaanissa (100 000 tuntia*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

Mittapiirros



TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 100 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	131 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	8,5 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	DALI
---------------	------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Musta RAL 9004
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.434, 0.403) SDCM <2