



Signify myCreation Smooth Track – Ainutlaatuisen tyylikäs valaistusratkaisu

Etsitkö ympäristöystävällistä, tyylikästä ja tehokasta valaistusratkaisua asiakas- ja asuintiloihin? Esittelyssä Smooth – huippuluokan kohdevalaisin, joka sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin. Yhdistele valaisinrungon ja sisäreunuksen väri- ja tekstuurivaihtoehtoja luodaksesi ainutlaatuisen ja ylellisen lopputuloksen. Valittavissa on monia erilaisia valoreseptejä sekä Honeycomb-häikäisysoja, joka vähentää häikäisyä ja parantaa valonjakoa. Smooth on ympäristöystävällinen valinta, sillä sen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetyistä ja ISCC Plus -sertifioiduista biokierrtomateriaaleista. Smoothin jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista, mikä tekee siitä kestäväen ja pitkäikäisen. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin voidaan lisäksi päivittää koko pitkän käyttöikänsä ajan.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu

Applications

- Muotimyyälät
- Vähittäismyyälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

Ominaisuudet

- Valittavissa runsaasti eri värejä valaisinrunkoon ja sisäreunukseen


- Teksturoitu sisäreunus luo ylellisen ilmeen
- Valittavissa erilaisia valoreseppejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color

Versions



Smooth Track -
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Mittapiirros



	A (mm)	B (mm)	
Reflector	170	PSU	107
		DIA	238
		WIA	224
Collimator	150	PSU	107
		DIA	238
		WIA	224

TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 119 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	111 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	10,1 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Musta RAL 9004
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.434,0.403) SDCM<2