



Lantern-pöytävalaisin (kaksi väriä/tekstuuria)

Tämä pöytävalaisin saa tilasi loistamaan täysin uudella tavalla. Valaisimen näyttävä, uurrettu rakenne luo ainutlaatuisen ja tunnelmallisen valaistuksen. Elegantit ovaalit ja aaltoilevat muodot tekevät Jaggista tyylikkään ratkaisun moniin eri tiloihin. Valaisimesta on saatavilla kaksi eri versiota ja värivaihtoehtoa.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Kevyt ja helppo asentaa
- Valmistettu ympäristöystävällisesti 3D-tulostamalla

Applications

- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Asuintilat

Ominaisuudet

- Väri- ja tekstuurivaihtoehdot: Kaksi eri väriä ja tekstuuria
- Valonlähde: E27 (ei sisälly)
- Teho: Yhteensopiva E27-valonlähteiden kanssa, joiden teho on enintään 8 W
- Asennus: C-pistoke

Versions

Lantern T404 White 2



Lantern T404 White 1




Lantern T304 Transparent
2




Lantern T304 Transparent
1





Mittapiirros



DL L1L TL E27 T304CL000 BK402 FEU



DL L2L TL E27 T304CL000 BK402 FEU



DL L2L TL E27 T404WH300 BK402 FEU

DL L1L TL E27 T404WH300 BK402 FEU

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulajännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
912500109512	DL L2L TL E27 T404WH300 BK402 FEU	Valkoinen
912500109514	DL L2L TL E27 T304CL000 BK402 FEU	Läpikuultava
912500109319	DL L1L TL E27 T404WH300 BK402 FEU	Valkoinen
912500109513	DL L1L TL E27 T304CL000 BK402 FEU	Läpikuultava