



Shell-pöytävalaisin (eri tekstuureita)

Shell-pöytävalaisin voidaan asettaa niin, että valo suuntautuu seinään ja valaisee epäsuorasti. Läpinäkyvä materiaali saa koko lampun hohtamaan, mikä lisää valon määrää ja valaistuksen tunnelmallisuutta. Minimalistinen, munankuorta muistuttava ulkoasu takaa tyylikkään ratkaisun jokaiseen tilaan. Luonnollista ja pehmeää valoa.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Kevyt ja helppo asentaa
- Valmistettu ympäristöystävällisesti 3D-tulostamalla

Applications

- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Asuintilat

Ominaisuudet

- Tekstuurivaihtoehdot: 3 erilaista tekstuuria
- Valonlähde: E27 (ei sisälly)
- Teho: Yhteensopiva E27-valonlähteiden kanssa, joiden teho on enintään 8 W
- Asennus: C-pistoke

Versions

Shell T204 Transparent




Shell T102 Transparent




Shell T304 Transparent




Mittapiirros



DL S1S TL E27 OT304CL000 IT101WH300 FEU



DL S1S TL E27 OT101CL000 IT101WH300 FEU



DL S1S TL E27 OT204CL000 IT101WH300 FEU

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Läpikuultava
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä