



Voila-pöytävalaisin (eri väreissä)

Etsitkö modernia pöytävalaisinta, joka on sekä toiminnallinen että tyylikäs? Esittelyssä Design Award -palkittu Voila-pöytälamppu. Voila on moderni versio klassisesta pöytävalaisimesta. Tuttu muotokieli ja innovatiiviset pintatekstuurit antavat valaisimelle erottuvan ja ainutlaatuisen ilmeen.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Kevyt ja helppo asentaa
- Valmistettu ympäristöystävällisesti 3D-tulostamalla

Applications

- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Asuinrakennukset

Ominaisuudet

- Väri- ja tekstuurivaihtoehdot: Erilaisia vaihtoehtoja saatavilla
- Valonlähde: E27 (ei sisälly)
- Teho: Yhteensopiva E27-valonlähteiden kanssa, joiden teho on enintään 8 W
- Asennus: C-pistoke

Versions



Voila T204 Brass



Voila T309 Brass



Voila T309 White



Voila T204 Transparent



Voila T204 Bronze



Voila T309 Transparent



Voila T309 Green



Voila T204 Pink



Voila T309 Pink



Voila T309 Bronze



Voila T309 Beige




Voila T204 White



Voila T204 Green


Mittapiirros




DL V1T TL E27 OT204CL000 AT204CL000 FEU




DL V1T TL E27 OT204WH300 AT204WH300 FEU




DL V1T TL E27 OT309PK400 AT309PK400 FEU




DL V1T TL E27 OT309BR401 AT309BR401 FEU




DL V1T TL E27 OT309CL000 AT309CL000 FEU




MC V1T TL E27 OT309BS410 AT309BS410 FEU




DL V1T TL E27 OT204PK400 AT204PK400 FEU




DL V1T TL E27 OT204BZ410 AT204BZ410 FEU




DL V1T TL E27 OT309GN402 AT309GN402 FEU




DL V1T TL E27 OT309WH300 AT309WH300 FEU



DL V1T TL E27 OT204GN402 AT204GN402 FEU



DL V1T TL E27 OT309BZ410 AT309BZ410 FEU



DL V1T TL E27 OT204BS410 AT204BS410 FEU

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
912500109505	DL V1T TL E27 OT204BS410 AT204BS410 FEU	Messinki
912500109096	MC V1T TL E27 OT309BS410 AT309BS410 FEU	Messinki
912500109316	DL V1T TL E27 OT309WH300 AT309WH300 FEU	Valkoinen
912500109506	DL V1T TL E27 OT204CL000 AT204CL000 FEU	Läpikuultava
912500109504	DL V1T TL E27 OT204BZ410 AT204BZ410 FEU	Pronssi

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
912500109501	DL V1T TL E27 OT309CL000 AT309CL000 FEU	Läpikuultava
912500109315	DL V1T TL E27 OT309GN402 AT309GN402 FEU	Satin Sage (GN402)
912500109502	DL V1T TL E27 OT204PK400 AT204PK400 FEU	Vaaleanpunainen
912500109498	DL V1T TL E27 OT309PK400 AT309PK400 FEU	Vaaleanpunainen
912500109499	DL V1T TL E27 OT309BZ410 AT309BZ410 FEU	Pronssi
912500109314	DL V1T TL E27 OT309BR401 AT309BR401 FEU	Beige
912500109507	DL V1T TL E27 OT204WH300 AT204WH300 FEU	Valkoinen
912500109503	DL V1T TL E27 OT204GN402 AT204GN402 FEU	Satin Sage (GN402)