



Accent Wall D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Az Accent Wall D65 egy rendkívül energiatakarékos fali lámpa, amely 2 változatban kapható: felfelé/lefelé vagy csak lefelé világít. A fali lámpa háza számos különböző színben és textúrában kapható, amelyek kombinálhatók a divat-, vendéglátó- és lakossági alkalmazásokhoz. Az Accent Wall D65 az Accent D65 család része, és legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így fenntartható világítási megoldást jelent. Az Accent D65 család összes lámpatestje zökkenőmentesen csatlakoztatható intelligens rendszerekhez (pl. Interact) az egyszerű világításvezérlés és a további energiamegtakarítás érdekében.

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít
- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült

Applications

- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Irodák

Szolgáltatások

- Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben
- Falra szerelhető, beépített meghajtóval
- Fel/lefelé világítás VAGY lefelé világítás opció
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Széles sugárzási szögválaszték
- Hatásfok: akár 130 lm/W


- Választható CRI80 vagy CRI90
- Lumen: 800 – 2400 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC 62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 100 000 óra*, L80 értékig 25°C Ta hőmérsékleten

Versions



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

Méretezett rajza



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	1 599 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	118 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	13,6 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Bronz
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2

