



Cloak Hanglamp

Geïnspireerd door de gelaagde stoffen uit de mode is Cloak een hanglamp op basis van een lamp (bulb), ontworpen door Basten Leijh, die flexibiliteit en individualiteit in het ontwerp biedt. Elke hanglamp is voorzien van twee verstelbare riemen die naar eigen voorkeur kunnen worden gepositioneerd. De buitenste riem biedt twee verlichtingsstijlen: de witte doorschijnende riem zorgt voor een zachte gloed, en de gekleurde ondoorzichtige riemen creëren een gelaagd lichteffect. Deze lampen zijn lichtgewicht en gemakkelijk te installeren in elke omgeving. Bovendien zijn de 3D-geprinte delen van de hanglamp gemaakt van minstens 65% gerecyclede of biocirculaire materialen, waardoor dit een milieuvriendelijke keuze is voor wie zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen. Of je nu een gezellige sfeer wilt creëren in je woonkamer of wat stijl wilt toevoegen aan een commerciële ruimte, deze hanglamp is een veelzijdige lichtoplossing die aan je behoeften voldoet.

Voordelen

- Circulair ontwerp
- Laag gewicht en gemakkelijk te installeren
- Duurzaam 3D-geprint
- Geschikt voor verschillende projectbehoeften

Applications

- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Kenmerken



- Ontworpen door Basten Leijh

- Lichtbron: E27 LED-lamp (niet inbegrepen)
- Vermogen: geschikt voor E27-lampen tot maximaal 8W

Versions




Maatschets




TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N

TCPL00 S WH300 T101 WH T WH E27 N



TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N



TCPL00 S PK400 T101 WH S WH401 E27 N

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
CE-markering	Ja