



Accent Innfelt D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Accent Recessed D65 er en svært energieffektiv downlight som er tilgjengelig i både faste og justerbare varianter. Den tilbyr et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer, noe som gjør den svært allsidig, og leveres med forskjellige utskjæringsstørrelser, noe som gjør den perfekt egnet for renoveringsprosjekter. Spotten tilbyr også en rekke hus- og ringfarger som kan blandes og matches, noe som gjør den egnet for motehandel, hotell- og restaurantbransjen og boliger. Accent Recessed D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør den oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning
- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bærekraftig 3D-printet
- Perfectfit – Ulike utskjæringsstørrelser

Applications

- Motebutikker
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Kontorer

Funksjoner

- Tilgjengelig i fast og justerbar versjon
- Rikt utvalg av innfatningsfarger
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom


- Effektivitet opp til 144 lm/W
- Alternativ for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 700 – 2000 Lumen
- Ulike driveralternativer – uten dimming / DIA (Dali Interact-dimming / WIA (trådløs Interact-dimming)
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta

Versions

Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90



Målskisse



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 711 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	122 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	14 W
Egnet for tilfeldig vekslings	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2