



## Lantern – Candeeiro de mesa em duas cores e texturas

Coloque este candeeiro de mesa em qualquer lugar e o seu espaço ganha imediatamente um aspeto totalmente diferente. Com a sua extravagante estrutura estriada, a lâmpada proporciona um efeito de iluminação único, «fragmentado» e evocativo. Com as suas elegantes formas ovais ou onduladas, é, sem dúvida, um trunfo em diversos estilos de decoração de interiores. O Jagg está disponível em 2 variantes diferentes e 2 cores diferentes.

### Benefícios

- Design circular
- Baixo peso e fácil de instalar
- Impresso em 3D de forma sustentável

### Applications

- Hotéis
- Residências

### Características

- Opções de cor e textura: Duas variantes de cor e textura
- Fonte de luz: lâmpada LED E27 (não incluída)
- Compatível com lâmpadas E27 de até 8 W
- Instalação: ficha tipo C

Versions

Lantern T404 White 2



Lantern T304 Transparent 2





Lantern T404 White 1



Lantern T304 Transparent 1




Desenho dimensional




DL L1L TL E27 T304CL000 BK402 FEU

DL L2L TL E27 T304CL000 BK402 FEU



DL L2L TL E27 T404WH300 BK402 FEU



DL L1L TL E27 T404WH300 BK402 FEU

#### Funcionamento e características elétricas

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tensão de entrada      | 220 a 240 V            |
| Frequência de linha    | 50 to 60 Hz            |
| Classe de proteção IEC | Classe de segurança II |

#### Características mecânicas e compartimento

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP20 [Proteção de dedos] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK02 [0,2 J standard]    |

#### Aprovação e aplicação

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Teste de resistência do cabo | Temperatura 650 °C, duração 30 s |
| Marca CE                     | Sim                              |

### Características mecânicas e compartimento

| Order Code | Full Product Name                 | Cor do compartimento |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 87197700   | DL L2L TL E27 T404WH300 BK402 FEU | Branco               |
| 87199100   | DL L2L TL E27 T304CL000 BK402 FEU | Transparente         |
| 86994300   | DL L1L TL E27 T404WH300 BK402 FEU | Branco               |
| 87198400   | DL L1L TL E27 T304CL000 BK402 FEU | Transparente         |

