



Accent Semi Recessed D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Polozapustené svietidlo Accent D65 je perfektným riešením osvetlenia pre každého, kto hľadá energeticky úsporné, všestranné a udržateľné osvetlenie. Tento inovatívny projektor, navrhnutý s najnovšou LED technológiou, poskytuje bezkonkurenčný jas a čistotu, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre širokú škálu aplikácií vrátane maloobchodu s módou, pohostinstva a obytných priestorov. Vďaka širokej škále uhlov vyžarovania a teplôt farieb, z ktorých si môžete vybrať, poskytuje polozapustené svietidlo Accent D65 bezkonkurenčnú všestrannosť. Ponúka tiež rôzne veľkosti výrezov, vďaka čomu je ideálny pre renovačné projekty. Jeho elegantný a moderný dizajn sa bez problémov integruje do akéhokoľvek prostredia, zatiaľ čo odolná konštrukcia zaisťuje dlhotrvajúci výkon. Svietidlo Accent Semi-Recessed D65 je vyrobené najmenej zo 65 % recyklovaných materiálov alebo opätovne využiteľných biologických materiálov. Jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka, čo z neho robí vysoko udržateľné riešenie osvetlenia. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo je možné ho upgradovať, opakovane používať, servisovať a recyklovať, čo zaručuje, že vás bude sprevádzať dlhé roky. Vylepšite si svoje osvetlenie ešte dnes s polozapusteným svietidlom Accent D65 a zažijete rozdiel, ktorý dokáže priniesť vynikajúca kvalita, všestrannosť a udržateľnosť.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou
- Perfectfit – Rôzne veľkosti výrezov
- Čistý strop – projektory bez líšt

Applications

- Predajňa s módnym oblečením
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie

Vlastnosti

- Čiastočne zapustená montáž do stropu – K dispozícii v 6 veľkostiach výrezov do stropu
- Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku


Versions



Accent Semi Recessed
D65-TCATSR-20S-PC930-
PSU-E-CLM24-T204-
WH481-BS-68

- 5 možností textúry projektora
- Rôzne svetelné recepty na výber – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Široký výber uhlov vyžarovania
- Možnosti optiky – kolimátor / reflektor
- Účinnosť: až 138 lm/W
- Možnosť pre CRI80 alebo CRI90
- Hodnota svetelného toku: 1200 – 2700 lúmenov
- Rôzne možnosti napájačov – nestmievateľné/smievanie DIA (Dali interact Dimming)/stmievanie WIA (Wireless interact Dimming)
- Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej životnosti: 100 000 hodín* až L80 pri 25 °C Ta

Rozmerový obrázok



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájacia	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	2 045 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	97 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Typ optiky	Uhol vyžarovania 24°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	21,2 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela RAL 9003
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súlud s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2