



Cloak – závesné svietidlo

Cloak je závesné svietidlo na žiarovku, navrhnuté Bastenom Leijhom, inšpirované vrstvenými látkami z módného sveta, ktoré prináša flexibilitu a jedinečnosť v dizajne. Každé závesné svietidlo má dva nastaviteľné opasky, ktoré môžete nastaviť podľa svojich predstáv. Vonkajší pás ponúka dva štýly osvetlenia: biely priesvitný pás poskytuje jemnú žiaru a farebné nepriehľadné pásy vytvárajú vrstvený svetelný efekt. Tieto svietidlá sú ľahké a ľahko sa inštalujú v akomkoľvek prostredí. Navyše, 3D tlačené časti prívesného svietidla sú vyrobené minimálne zo 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov, čo z neho robí ekologickú voľbu pre tých, ktorí chcú znížiť svoju uhlíkovú stopu. Či už chcete vytvoriť útulnú atmosféru vo svojej obývačke alebo pridať štýl do komerčného priestoru, toto prívesné svietidlo je univerzálnym svetelným riešením, ktoré splní vaše potreby.

Výhody

- Cirkulárny dizajn
- Nízka hmotnosť a jednoduchá montáž
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou
- Vhodné na rôzne potreby projektov

Applications

- Hotely a gastronómia
- Obytné zóny


Vlastnosti

- Navrhol Basten Leijh
- Zdroj svetla: LED žiarovka E27 (nie je súčasťou balenia)
- Kompatibilné so žiarovkami E27 do 8 W.

Versions





Rozmerový obrázok



TCPL00 S BZ410 T101 WH T WH E27 N

TCPL00 S WH300 T101 WH S WH401 E27 N



TCPL00 S BS410 T101 WH S WH401 E27 N

TCPL00 S PK400 T101 WH T WH E27 N

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220–240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka CE	Áno