




Závesné svetlo Puzzle – Nadobúda tvar v modulárnom dizajne osvetlenia

Nadobúda tvar v modulárnom dizajne osvetlenia. Puzzle spája výkon, udržateľnosť a odvážny vizuálny jazyk do jedného pozoruhodného modulárneho konceptu. Závesné svetidlo sa vyznačuje žiarivým svetelným efektom bez tieňov, je pripravené na inteligentný systém a má moderný vzhľad. Navrhol ho renomovaný dizajnér Florent Coirier a zrealizovalo sa vďaka najmodernejšej technológii 3D tlače. Puzzle nastavuje nové meradlo pre dizajn osvetlenia zachovávajúceho princípy obehového hospodárstva vďaka vytlačeným dielom vyrobeným zo 75 % z recyklovaných PET materiálov. Svetidlo Puzzle, ktoré sa dodáva v lineárnych rozmeroch závesného svetidla s dĺžkou približne 1,2 a 1,5 metra, je ideálne do kancelárskeho prostredia. Poskytuje výkon vhodný pre kancelárske použitie a jemné, plynulé svetlo, ktoré zlepšuje sústredenie a vylepšuje dizajn pracovného priestoru. Jeho elegantná geometria a systémovo pripravená funkčnosť ho robia rovnako inteligentným, ako vyzerá.

Výhody

- 75 % recyklovaného PET materiálu
- Žiariaci svetelný efekt

- Nepretržitá svetelná línia
- Pripravené pre inteligentný systém a Interact

Applications

- Kancelárie

Vlastnosti

- Závesná montáž s rôznym príslušenstvom pre falošné a betónové stropy
- Jedinečný svetelný efekt vďaka dvojito potlačenej stene a priehľadnému materiálu
- Rôzne svetelné recepty: 3000K, 4000K, CRI 90+
- Vhodné na osvetlenie kancelárií


Versions



Puzzle Linear-
TCPZLN_4FT_CL000T_40
S_940_SIA_U5_WB-
OC_SM2_WH481

- Účinnosť: až 157 lm/W
- Veľkosť: 4 stopy (1,2 m) a 5 stôp (1,5 m)
- Svetelný tok: 4000 a 5000 lúmenov
- Možnosti napájania: PSU (bez stmievania)/DIA (stmievanie Dali Interact Dimming)/WIA (stmievanie Wireless Interact Dimming)/SIA (napájací prípravený na snímač)
- Zachovanie svetelného toku (EN-IEC62722-2-1) pri strednej životnosti: 72 000 hodín do L80 pri 25 °C Ta
- Vytlačené zo 75 % recyklovaných PET materiálov
- Vytlačené v Európe

Rozmerový obrázok



TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCISM2WH481

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	3 935 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	146,9 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥90

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	26,8 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Číra
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.382,0.378) SDCM<3

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
85326300	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481	Uhol vyžarovania 84° Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií