



Povrchové svietidlo Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Energeticky úsporné povrchové svietidlo Accent Surface Mounted D65, ktoré je k dispozícii v štyroch rôznych dĺžkach, sa vyznačuje elegantným dizajnom a možnosťou voľne kombinovať farby telesa a predného krúžku. Toto ľahko inštalovateľné a inteligentné bodové svietidlo (napr. Interact) vám zaručí, že vyniknete. Vďaka širokej škále uhlov vyžarovania a teplôt farieb je toto riešenie osvetlenia ideálne pre maloobchod s módou, pohostinstvo a rezidenčné prostredia. Antireflexný povrch s efektom včelieho plástu navyše zaručuje ideálny vizuálny komfort zákazníkov alebo hostí. Podobne ako ostatné produkty radu Accent D65, aj svietidlo Accent Surface Mounted D65 má telo vyrobené 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo spája štýl s možnosťou modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára plne udržateľné riešenie osvetlenia.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou

Applications

- Predajňa s módnym oblečením
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie

Vlastnosti

- Bohatá paleta farieb a textúr telies svietidiel – štandardné a na požiadanie
- 4 rôzne dĺžky – v závislosti od výberu optiky a napájača


Versions



Accent Surface Mounted
D65-TCSM65-10S-830-
DIA-HMB-FG-T102-
BK482-BS

- Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku
- Rôzne svetelné recepty na výber – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Široký výber uhlov vyžarovania
- Možnosti optiky – kolimátor / reflektor
- Mriežka v tvare včelieho plástu – na zníženie oslnenia a reguláciu smeru svetla. Účinnosť až 147 lm/W.
- Možnosť pre CRI80 alebo CRI90
- Hodnota svetelného toku: 800 – 1200 lúmenov
- Rôzne možnosti napájačov – nestmievateľné/smievanie DIA (Dali interact Dimming)/stmievanie WIA (Wireless interact Dimming)
- Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej životnosti: 100 000 hodín* až L80 pri 25 °C Ta

Rozmerový obrázok



TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	1 100 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	131 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba	8,5 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	DALI
--------------	------

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Čierna RAL 9004
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.434, 0.403) SDCM <2

