



Signify myCreation Smooth Track – Navrhnutý tak, aby prekonal všednosť

Hľadáte udržateľné, štýlové a funkčné riešenie osvetlenia, ktoré doplní akékoľvek prostredie v pohostinstve alebo obytnom priestore? Zoznámte sa so Smooth, dokonalým bodovým svietidlom, ktoré dokonale zapadne do každej atmosféry. Kombinujte farby a textúry predného krúžku a puzdra a vytvorte jedinečný a luxusný efekt. Toto riešenie osvetlenia sa dodáva s rôznymi svetelnými receptmi, ktoré vyhovujú vašim potrebám, a ponúka doplnok v tvare včelieho plástu na zníženie oslnenia a lepší rozptyl svetla. Svietidlo Smooth, ktorého tlačené časti sú vyrobené z najmenej 65 % z recyklovaných materiálov a opätovne využiteľných biologických materiálov s certifikáciou ISCC Plus, je dokonalou ekologickou voľbou. Chladič Smooth je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka, vďaka čomu je odolný a má dlhú životnosť. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo je navyše možné svietidlo Smooth počas jeho dlhej životnosti ľahko upgradovať.

Výhody

- Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
- Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
- Konzistentná a najlepšia technológia osvetlenia vo svojej triede
- Udržateľne vyrobené 3D tlačou

Applications

- Predajňa s módnym oblečením
- Obchod
- Gastro zariadenia
- Kancelárie

Versions




Smooth Track –
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Vlastnosti

- Bohatá paleta farieb krytu a predného krúžku
- Textúrovaný predný krúžok pre luxusný efekt
- Rôzne svetelné recepty na výber – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Rozmerový obrázok



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájaca	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	1 119 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	111 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	10,1 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Čierna RAL 9004
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.434,0.403) SDCM<2