



Gleam Pendant – білий

Відчуйте чарівне сяйво Gleam — підвісного світильника з лампочкою, розробленого Себастьяном Бергне. З унікальним дизайном, натхненим семикутником, ви можете обрати об'ємний варіант для сміливого, виразного ефекту або плоский варіант для елегантної простоти. Доступні у трьох розмірах, кожен дизайн узгоджується з напрямком 3D-друку для цілісного вигляду. Крім того, надруковані деталі виготовлені з біо-циркулярного матеріалу, сертифікованого за стандартом ISCC Plus, що робить їх екологічно свідомим вибором. Якщо ви прагнете створити затишну атмосферу у своєму домі або додати унікальний елемент до закладу гостинності, Gleam стане ідеальним доповненням.

Переваги

- Круговий дизайн
- Мала вага та легкий у монтажі
- Сталий друк на 3D-принтері
- Підходить для різних потреб проєкту

Applications

- Готелі
- Житлові будинки

Характеристики

- Розроблено відомим дизайнером Себастьяном Бергне
- Унікальний дизайн, натхнений семикутником
- Доступний у двох стилях:
- Об'ємний (виразний, об'ємний вигляд)
- Плоский (стриманий, витончений вигляд)
- Доступний у трьох різних розмірах
- Джерело світла: світлодіодна лампа E27 (не входить у комплект)
- Потужність: підходить для ламп E27 потужністю до 8 Вт

Версії





Gleam One Small



Gleam Two Small

Розміри



DL GL2S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

DL GL1S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання

Температура 650 °C, тривалість 30 с

Знак CE

Так