



Accent Wall D65 – Pro zvýraznění toho, na čem skutečně záleží

Nástěnné svítidlo Accent Wall D65 je vysoce energeticky úsporné nástěnné svítidlo dostupné ve dvou variantách: svícení nahoru/dolů nebo pouze dolů. Nástěnné svítidlo nabízí různé barvy a textury krytu, které lze kombinovat tak, aby ladily s vašimi prodejními prostory, pohostinstvím i obytnými interiéry. Svítidlo Accent Wall D65 je součástí rodiny Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % zrecyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, opravovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Accent D65 se také mohou bezproblémově připojit k chytrým systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.

Obsah

Obsah

Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Hodnotový žebříček	Specifikace
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	1 599 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Barva světelného zdroje	PremiumWhite s CRI ≥90 a teplotou chromatičnosti 3000K
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
Divergence světelného paprsku svítidla	29°
Účinná vystavená plocha	0,0150 m²

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Náběhový proud	4,2 A
Doba náběhového proudu	0,072 ms
Spotřeba energie	13,6 W
Účinník (zlomek)	0.90
Připojení	Dvoupólový zasunovací konektor
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	65
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	Hliník
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Fixační materiál	-
Barva těla	Bronzová
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Celková výška	230 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,400 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
-------------------------	--------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Celý název výrobku	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Full EOC	872016985081100
Kód objednávky	85081100

Číslo materiálu (12NC)	910771148573
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169850811
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169850811

Rozměrové výkresy

