



Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Energeticky úsporné světlo Accent Surface Mounted D65, které se nabízí ve čtyřech různých délkách, má elegantní design s kombinovatelnými barvami krytu a čelního kroužku. Tento snadno instalovatelný reflektor připravený pro chytré systémy (např. Interact) zajistí, že budete vynikat. Díky širokému rozsahu úhlů vyzařování a teplot chromatičnosti je toto řešení osvětlení ideální pro obchody s módou, pohostinství a obytné prostory. Navíc příslušenství Honeycomb proti oslnění zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty. Stejně jako jiné produkty řady Accent D65 se i Accent Surface Mounted D65 může pochlubit 3D tištěným krytem vyrobeným z minimálně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.

Obecné informace

Počet předřadníkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Hodnotový žebříček	Specifikace
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	1 100 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
Divergence světelného paprsku svítidla	29°
Účinná vystavená plocha	0,0137 m²

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Náběhový proud	6,7 A
Doba náběhového proudu	0,027 ms
Spotřeba energie	8,5 W
Účinník (zlomek)	0.90
Připojení	Dvoupólový zasunovací konektor
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	34
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	DALI
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact
Stálý světelný tok	Programovatelné

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	Hliník
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Fixační materiál	-
Barva těla	Černá, RAL 9004
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Celková výška	211 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Celková hmotnost (kus)	0,400 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Signify Circle
-------------------------	----------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Celý název výrobku	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Full EOC	872016985376800
Kód objednávky	85376800

Číslo materiálu (12NC)	910771148858
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169853768
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169853768

Rozměrové výkresy

