



Signify myCreation Smooth Track – Designet til at skille sig ud fra det sædvanlige

Leder du efter en bæredygtig, stilfuld og funktionel belysningsløsning, der komplementerer ethvert hotel- og boligmiljø? Mød Smooth, den ultimative spot, der giver dig mulighed for at matche enhver atmosfære perfekt. Kombinér og sammensæt farve- og teksturmuligheder til frontringen og armaturhuset for et unikt og luksuriøst udtryk. Denne belysningsløsning fås med forskellige lysopskrifter, der kan tilpasses dine behov, og tilbyder et Honeycomb som tilbehør for reduceret blænding og bedre lysfordeling. Smooth er et miljøvenligt valg, hvor trykte dele er lavet af mindst 65 % genbrugte og ISCC Plus-certificerede biocirkulære materialer. Kølepladen på Smooth er lavet med 85% genbrugsaluminium, hvilket gør den holdbar og langtidsholdbar. Derudover kan Smooth på grund af sit cirkulære design opgraderes i løbet af sin lange levetid.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	1.119 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
Armatur til lysstrålespredning	15°
Effektivt projekteret område	0,0111 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	8,11 A
Starttid	0,17 ms
Strømforbrug	10,1 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	3C-skinne
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	60
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort, RAL 9004
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	170 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.434,0.403) SDCM<2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
------------------------------	----------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Det fulde produktnavn	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Full EOC	872016983662400
Ordrekode	910505104776

Materialenr. (12NC)	910505104776
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169836624
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169836624

Målskitse

