



Accent Track D90 – En klassisk og miljøvenlig effektbelysning

Accent Track D90 er en klassisk og miljøvenlig effektbelysning med et tilpasningsbart udtryk, designet til at fremhæve salgsområder med en diameter på 90 mm. Med et integreret hængsel og alsidige funktioner tilbyder denne energieffektive lampe enestående ydeevne. Med blændings-tilbehør som Honeycomb, Lysklapper og Snoot kan du opnå perfekt visuel komfort. Vælg mellem et bredt udvalg af lysopskrifter, spredningsvinkler, drivermuligheder og teksturer. Fås med 8 farvemuligheder til armaturhus og frontring, og passer ind i ethvert miljø. Spotten indeholder printede dele lavet med mindst 65% genbrugspolycarbonat og 85% genbrugsaluminium til kølepladen, hvilket ikke alene gør den stilfuld, men også miljøbevidst. Med sin høje effektivitet er denne lampe perfekt til detailhandel såsom fødevarerforretninger, biludstillingslokaler og elektronikbutikker. Oplys dit rum, samtidig med at du reducerer energiomkostninger og CO₂-udledning med Accent Track D90.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	2.800 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	133 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	PremiumWhite med Ra ≥90 og farvetemperatur 3000K
Optiktype	Strålevinkel 24°
Armatur til lysstrålespredning	24°
Effektivt projekteret område	0,0116 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Startstrøm	45 A
Starttid	0,040 ms
Strømforbrug	21 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	3C-skinne
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	71
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Aluminium og polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet højde	126 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,700 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
------------------------------	----------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Det fulde produktnavn	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Full EOC	872016984685200
Ordrekode	910771148203

Materialenr. (12NC)	910771148203
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169846852
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169846852

Målskitse

