



Accent Vægmonteret D65 – Fremhæver det, der virkelig betyder noget

Accent Vægarmatur D65 er en yderst energieffektiv væglampe, der fås i 2 varianter: lyser op/ned eller kun lyser ned. Væglampen fås i et udvalg af forskellige farver og teksturer til armaturhuset, der kan kombineres og sammensættes, så den passer til dine behov inden for modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Accent Vægarmatur D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genanvendte eller biocirkulære materialer samt en køleplade i 85% genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genanvendelig, servicerbar og genanvendelig, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning. Derudover kan alle lamper i Accent D65-familien nemt tilsluttes intelligente systemer (f.eks. Interact) for lysstyring og yderligere energibesparelser.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	1.599 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	118 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarve	PremiumWhite med Ra ≥90 og farvetemperatur 3000K
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
Armatur til lysstrålespredning	29°
Effektivt projekteret område	0,0150 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Startstrøm	4,2 A
Starttid	0,072 ms
Strømforbrug	13,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	Plug-in-stik, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	65
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Bronze
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	230 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Det fulde produktnavn	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Full EOC	872016985081100
Ordrekode	910771148573

Materialenr. (12NC)	910771148573
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169850811
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169850811

Målskitse

