



Puzzle Pendant – Tager form i modulært belysningsdesign

Tager form i modulært belysningsdesign. Puzzle blander ydeevne, bæredygtighed og et dristigt visuelt sprog i ét slående modulært koncept. Pendelarmaturet leverer en skyggefri, glødende lyseffekt og er kompatibelt med intelligente lysstyringssystemer samt en moderne æstetik. Puzzle sætter en ny standard for cirkulært belysningsdesign med sine trykte dele lavet af 75 % genanvendte PET-materialer. Puzzle lanceres i en lineær pendelstørrelse på 4 og 5 fod (~1,2 og ~1,5 meter) og er det perfekte valg til kontormiljøer. Den leverer ydeevne, der opfylder kontorkravene, og et blødt, ensartet lys, som fremmer fokus og løfter designet i arbejdsområdet. Dens slanke geometri og systemklare funktionalitet gør den lige så smart, som den ser ud.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	3.935 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	146,9 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥90
Lyskildefarve	940 Neutral hvid
Optiktype	Strålevinkel 84°
Armatur til lysstrålespredning	85°
Effektivt projekteret område	0,0828 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	9 A
Starttid	0,025 ms
Strømforbrug	26,8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Nedhængt
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32
Velegnet til tilfældigt skift	Ja (vedrører tilstedeværelses-/ bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/ transformer	Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	3D-printet, CL000T RePETe Klar
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/ objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Klar
Optikafskærmning/ objektivfinish	Klar
Samlet højde	69 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,650 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.382,0.378) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB- OCSM2WH481
Det fulde produktnavn	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB- OCSM2WH481
Full EOC	872016985326300
Ordrekode	910771148808

Materialenr. (12NC)	910771148808
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169853263
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169853263

Målskitse

