



Signify myCreation Accent Påbyg D65 – Sætter fokus på det, der virkelig betyder noget

Accent Påbyg D65 fås i fire forskellige længder og har et energieffektivt, slankt design som giver mulighed for at kombinere og matche farver på armaturhus og frontring efter behov. Denne letinstallerede spot, der er klar til intelligente systemer (f.eks. Interact), sikrer, at du skiller dig ud. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Derudover sikrer blændingstilbehøret Honeycomb perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster. Ligesom andre produkter i Accent D65-familien har Accent Påbyg D65 et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en køleplade fremstillet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke blot stilfuldt, men også opgraderbart, genanvendeligt, servicebart og genanvendeligt, hvilket gør det til en bæredygtig belysningsløsning.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	1.100 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	131 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
Armatur til lysstrålespredning	29°
Effektivt projekteret område	0,0137 m²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Startstrøm	6,7 A
Starttid	0,027 ms
Strømforbrug	8,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	Plug-in-stik, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	DALI
Driver/strømforsyning/transformer	Dali-dæmpning Interact System-klar
Konstant lysudbytte	Angiv planer og rutiner

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Aluminium
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort, RAL 9004
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	211 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	0,400 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Signify Circle
------------------------------	----------------

Produktdata

Ordreprodukt navn	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Det fulde produkt navn	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Full EOC	872016985376800
Ordrekode	910771148858

Materialenr. (12NC)	910771148858
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169853768
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169853768

Målskitse

