



Gleam pendel – Hvid

Oplev det fortryllende skær fra Gleam, en pendel designet af Sebastian Bergne med fokus på både æstetik og stemning. Med sit unikke syvkantede design kan du vælge mellem en fyldig, skulpturel form, der skaber et markant og tredimensionelt udtryk, eller en mere strømlinet variant med et elegant og raffineret udseende. Gleam fås i tre størrelser, hvor hvert design fremhæver de karakteristiske lag fra 3D-printprocessen og skaber et harmonisk og gennemført udtryk. De 3D-printede dele er fremstillet af ISCC PLUS-certificeret biocirkulært materiale, hvilket gør Gleam til et mere bæredygtigt valg. Uanset om du ønsker at skabe en hyggelig atmosfære i hjemmet eller tilføre restauranter, caféer og andre indbydende miljøer et karakterfuldt designelement, er Gleam det perfekte valg.

Generelle oplysninger

Garantiperiode	5 år
----------------	------

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Beskyttelsesklasse IEC

Sikkerhedsklasse II

Produktdata

Ordreproduktnavn	DL GL1M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
------------------	--

Det fulde produktnavn	DL GL1M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
-----------------------	--

Full EOC	872016986630000
----------	-----------------

Ordrekode	912500108967
-----------	--------------

Materialenr. (12NC)	912500108967
---------------------	--------------

Tæller – antal pr. pakke	1
--------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169866300
------------------------	---------------

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
--	---

EAN/UPC – kasse	8720169866300
-----------------	---------------

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
------------------------	--------------

Farve på armaturhus	Hvid
---------------------	------

Samlet længde	300 mm
---------------	--------

Samlet bredde	300 mm
---------------	--------

Samlet højde	304 mm
--------------	--------

Samlet diameter	300 mm
-----------------	--------

Mål (højde x bredde x dybde)	304 x 300 x 300 mm
------------------------------	--------------------

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
--------------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
--------------------------------------	------------------------

Montering	Nedhængt
-----------	----------

Nettovægt (stykke)	1,656 kg
--------------------	----------

Kabelfarve	sort
------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
---------------	-------------------------------------

CE-mærke	Ja
----------	----

EU RoHS-godkendt	Nej
------------------	-----

Målskitse



