



Cloak Pendel

Inspireret af modens lagdelte tekstiler er Cloak en pendel designet af Basten Leijh, der kombinerer fleksibilitet med et individuelt designudtryk. Hver pendel har to justerbare bånd, der kan placeres efter eget ønske. Det ydre bånd tilbyder to forskellige lysoplevelser: det hvide gennemsigtige bånd giver et blidt skær, mens de farvede, uigennemsigtige bånd skaber en lagdelt lyseffekt. Disse pendler er lette og nemme at installere i alle miljøer. Desuden er de 3D-printede dele af pendlen lavet af mindst 65 % genanvendte eller biocirkulære materialer, hvilket gør det til et miljøvenligt valg for dem, der ønsker at reducere deres CO₂-aftryk. Uanset om du ønsker at skabe en hyggelig stemning i stuen eller tilføje stil til et erhvervslokale, er denne pendel en alsidig belysningsløsning, der opfylder dine behov.

Generelle oplysninger

Garantiperiode	5 år
----------------	------

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Beskyttelsesklasse IEC

Sikkerhedsklasse II

Produktdata

Ordreproduktnavn	TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N
------------------	--------------------------------------

Det fulde produktnavn	TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N
-----------------------	--------------------------------------

Full EOC	872016986923300
----------	-----------------

Ordrekode	912500109251
-----------	--------------

Materialenr. (12NC)	912500109251
---------------------	--------------

Tæller – antal pr. pakke	1
--------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169869233
------------------------	---------------

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
--	---

EAN/UPC – kasse	8720169869233
-----------------	---------------

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	3D-printet, WH300 Satin gennemskinnelig hvid
------------------------	--

Farve på armaturhus	Hvid
---------------------	------

Samlet længde	206 mm
---------------	--------

Samlet bredde	206 mm
---------------	--------

Samlet højde	212 mm
--------------	--------

Samlet diameter	206 mm
-----------------	--------

Mål (højde x bredde x dybde)	212 x 206 x 206 mm
------------------------------	--------------------

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
-----------------------------------	------------------------

Montering	Nedhængt
-----------	----------

Nettovægt (stykke)	0,895 kg
--------------------	----------

Kabelfarve	hvid
------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
---------------	----------------------------------

CE-mærke	Ja
----------	----

EU RoHS-godkendt	Nej
------------------	-----

Målskitse



