



Gleam Pendelleuchte – Weiß

Erleben Sie das bezaubernde Leuchten von Gleam, einer Pendelleuchte für E27-Leuchtmittel, entworfen von Sebastian Bergne. Mit einem einzigartigen, von einem Siebeneck inspirierten Design können Sie zwischen der voluminösen Variante für einen plastischen, dreidimensionalen Effekt oder der flachen Variante für elegante Raffinesse wählen. Erhältlich in drei Größen, ist jedes Design auf die 3D-Druckstruktur abgestimmt und sorgt für eine nahtlose Ästhetik. Außerdem bestehen die gedruckten Teile aus ISCC Plus-zertifiziertem bio-zirkulärem Material, was sie zu einer umweltbewussten Wahl macht. Ob Sie eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen oder Ihrem Hotel oder Restaurant ein besonderes Highlight setzen möchten – Gleam ist die ideale Ergänzung.

Allgemeine Informationen

Garantiedauer	5 Jahre
---------------	---------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Produktdaten

Bestell-Produktname	DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
---------------------	--

Gesamtbezeichnung des Produkts	DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
--------------------------------	--

Gesamt-Produktcode	872016986622500
--------------------	-----------------

Bestellcode	8720169866225
-------------	---------------

Material-Nr. (12NC)	912500108959
---------------------	--------------

Anzahl pro Verpackung	1
-----------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169866225
-------------------------	---------------

Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
---------------------------------	---

EAN Umverpackung	8720169866225
------------------	---------------

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
-----------------	--------------

Gehäusefarbe	Weiß
--------------	------

Gesamte Länge	400 mm
---------------	--------

Gesamte Breite	400 mm
----------------	--------

Gesamte Höhe	402 mm
--------------	--------

Gesamter Durchmesser	400 mm
----------------------	--------

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	402 x 400 x 400 mm
-------------------------------------	--------------------

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
----------------	-------------------------------

Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
-----------------------	-----------------------

Montage	Pendelleuchten
---------	----------------

Nettogewicht (Stück)	1.656 kg
----------------------	----------

Farbe des Kabels	Schwarz
------------------	---------

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
---------------	------------------------------------

CE-Zeichen	Ja
------------	----

EU RoHS-konform	Nein
-----------------	------

Abmessungsskizzen



