



Accent Cylinder D65 – Kohdevalaisin, jolla erotut joukosta

Accent Cylinder D65 on energiatehokas valaisin, jolla voit luoda unohtumattoman ja erottuvan valaistusratkaisun. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on saatavilla useita eri värejä, ja niitä voidaan vapaasti yhdistellä. Kattavien optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta tämä valaistusratkaisu sopii ihanteellisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin ja asuinrakennuksiin. Lisäksi Honeycomb-häikäisysuoja takaa miellyttävän ja oikein suunnatun valaistuksen, joka ei häikäise. Muiden Accent D65 -tuotteiden tapaan Accent Cylinder D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmateriaaleista, ja jäähdytyslementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää.

Yleistä tietoa

Liitántäilaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitántäilaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 583 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	117 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen väri	PremiumWhite, CRI ≥ 90, väriämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
Valaisimen valokeila	29°
Tuulipinta-ala	0,0182 m²

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Kyt kentäsäysvirta	8,07 A
Kyt kentäsäysaika	0,031 ms
Tehonkulutus	22,2 W
Tehokerroin	0.90
Liit äntä	3C-kisko
Kaapeli	Kaapeli 3,0 m ilman pistoketta
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	51
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Langaton himmennys
Liit äntäilaitte	Langaton liit äntäilaitte, Interact System Ready
Vakiovalovirta (CLO)	Ohjelmoitava

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Aluminum
Optiikan suojan materiaali	–
Kiinnitysmateriaali	–
Rungon väri	Messinki
Optiikan suojan pinnoite	–
Kokonaiskorkeus	280 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,400 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Vastuullisuustiedot


Vastuullisuusluokitus	Signify Circle
-----------------------	----------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Tuoteversion nimi	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
EOC-koodi	872016983741600
12NC-koodi	910505104851

12NC-koodi	910505104851
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169837416
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169837416

Mittapiirros



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224