



TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, 15°

Accent Track D65 on vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu ja 65 mm:n halkaisija. Tämä monipuolinen valaistusratkaisu on erittäin energiatehokas ja tarjoaa erilaisia väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten se on ihanteellinen valinta myymälätiloihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuinrakennuksiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrtomateriaaleista, ja jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 681 lm
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	121 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen väri	PremiumWhite, CRI ≥ 90, värilämpötila 4 000 K
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
Valaisimen valokeila	15°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Kyt kentäsäysvirta	14,1 A
Kyt kentäsäysaika	0,131 ms
Tehonkulutus	13,9 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	Kisko
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	60
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Ohjaustapa	Kiinteä lähtö
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Aluminum
Optiikan suojan materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Satin Sage
Optiikan suojan pinnoite	Clear
Heijastimen pinnoite	PerfectAccent-heijastin
Kokonaispituus	107 mm
Kokonaiskorkeus	216 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,400 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	35 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.374, 0.364) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot


Vastuullisuusluokitus	Signify Circle
Korjausluokka	Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
Tuoteversion nimi	TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

EOC-koodi	872016983778200
12NC-koodi	910505104888
12NC-koodi	910505104888
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169837782
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169837782
Tuoteperheen koodi	TCAT65 [TCAT65]

Mittapiirros



Polar normal diagrams

