



Accent Track D90 – Ajaton, ympäristöystävällinen korostusvalaisin

Ajaton Accent Track D90 on ympäristöystävällinen korostusvalaisin, jonka halkaisija on 90 mm. Se voidaan räätälöidä sopimaan lukuisiin eri käyttökohteisiin, erityisesti myymälätiloihin. Valaisin on erittäin monipuolinen ja energiatehokas. Siinä on integroitu sarana, joka tekee valaisimen suuntaamisesta helppoa. Häikäisyuojat, kuten Honeycomb, Barndoor ja Snoot, takaavat täydellisen miellyttävän valaistuksen ilman häikäisyä. Valittavissa on lukuisia eri valoreseptejä, keilakulmia, liitälaitteita ja tekstuureja. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavissa kahdeksan eri väriä, joita voidaan vapaasti yhdistellä. Valaisimen tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätetystä polykarbonaatista ja jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista, mikä tekee siitä paitsi tyylikkään, myös ympäristöystävällisen valinnan. Korkean valotehokkuutensa ansiosta valaisin sopii täydellisesti myymälätiloihin, kuten elintarvikemyymälöihin, autonäyttelytiloihin ja

elektroniikkaliikkeisiin. Valaise tilasi energiatehokkaasti ja vähennä samalla hiilidioksidipäästöjä Accent Track D90:llä.

Yleistä tietoa

Liitántäilaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitántäilaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuu aika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 800 lm
Väri lämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	133 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen väri	PremiumWhite, CRI ≥ 90, väri lämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Keilakulma 24°
Valaisimen valokeila	24°
Tuulipinta-ala	0,0116 m²

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Kyt kentäsysteysvirta	45 A
Kyt kentäsysteys aika	0,040 ms
Tehonkulutus	21 W
Tehokerroin	0.90
Liit äntä	3C-kisko
Kaapeli	–
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	71
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liit äntäilaitte	Ei-säädettävä liit äntäilaitte (on/off)
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Alumiini ja polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	–
Kiinnitysmateriaali	–
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	–
Kokonaiskorkeus	126 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,700 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Signify Circle
-----------------------	----------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Tuoteversion nimi	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
EOC-koodi	872016984685200
12NC-koodi	910771148203
12NC-koodi	910771148203
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169846852
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169846852

Mittapiirros

