



Accent Wall D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Wall D65 on erittäin energiatehokas seinävalaisin, jota on saatavilla sekä ylös- että alaspäin valaisevana tai vain alaspäin valaisevana versiona. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavissa monia eri värejä, ja niitä voidaan myös yhdistellä vapaasti. Näin valaisimen ulkoasu voidaan räätälöidä sopimaan moniin eri käyttökohteisiin, kuten vaatekauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 -valaisimien tapaan Accent Wall D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmateriaaleista, ja jäähdytyslementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kierrätöksen periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää. Kaikki Accent D65 -tuoteperheen valaisimet voidaan myös saumattomasti yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten

Interactiin), mikä takaa monipuolisen valaistuksenohjauksen ja entistä isommat energiansäästöt.

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 599 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	118 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen väri	PremiumWhite, CRI ≥ 90, väriämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
Valaisimen valokeila	29°
Tuulipinta-ala	0,0150 m²

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Kyt kentäs y sä ysvirta	4,2 A
Kyt kentäs y sä ysaika	0,072 ms
Tehonkulutus	13,6 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	2-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	65
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off)
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Aluminum
Optiikan suojan materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Pronssi
Optiikan suojan pinnoite	Clear
Kokonaiskorkeus	230 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,400 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Tuoteversion nimi	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
EOC-koodi	872016985081100
12NC-koodi	910771148573
12NC-koodi	910771148573
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169850811
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169850811

Mittapiirros

