



Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Neljässä eri pituudessa saatavilla olevassa energiatehokkaassa Accent Surface Mounted D65 -valaisimessa on tyylikäs muotoilu. Valittavissa on eri värivaihtoehtoja valaisinrunkoon sekä sisäreunukseen. Tämä helposti asennettava ja älykkäisiin valaistuksenohjausjärjestelmiin (esim. Interact) sopiva kohdevalaisin varmistaa, että erotut joukosta. Kattavien optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta tämä valaistusratkaisu sopii ihanteellisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin ja asuinrakennuksiin. Lisäksi Honeycomb-häikäisy suoja takaa miellyttävän ja oikein suunnatun valaistuksen, joka ei häikäise. Muiden Accent D65 -tuotteiden tapaan Accent Surface Mounted D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmateriaaleista, ja jäähdytyslementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kierrätöksen periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs,

vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää.

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 100 lm
Värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	131 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	830 Warm white
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta
Valaisimen valokeila	29°
Tuulipinta-ala	0,0137 m²

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Kyt kentäsäysvirta	6,7 A
Kyt kentäsäysaika	0,027 ms
Tehonkulutus	8,5 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	2-napainen pistoliitin
Kaapeli	–
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	34
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	DALI
Liitäntälaite	Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus
Vakiovalovirta (CLO)	Ohjelmoitava

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Aluminum
Optiikan suojan materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	–
Rungon väri	Musta RAL 9004
Optiikan suojan pinnoite	Clear
Kokonaiskorkeus	211 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,400 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	–
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Signify Circle
-----------------------	----------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Tuoteversion nimi	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
EOC-koodi	872016985376800
12NC-koodi	910771148858
12NC-koodi	910771148858
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169853768
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169853768

Mittapiirros

