



Accent Recessed D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Recessed D65 on erittäin energiatehokas alasvalo, jota on saatavana sekä kiinteänä että säädettävänä versiona. Saatavilla on monipuolisesti erilaisia keilakulmia ja värilämpötilavaihtoehtoja sekä eri kokoja, jotka sopivat moniin eri asennusaukkoihin. Näin alasvalo sopii erinomaisesti uusien asennusten lisäksi saneerauskohteisiin. Valaisinrunkoon ja reunukseen on saatavilla monia eri värejä, joita voidaan vapaasti yhdistellä. Näin voidaan luoda tyylikäs ratkaisu vaatekauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 -tuotteiden tapaan Accent Recessed D65 -valaisimen runko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmateriaaleista, ja jäähdytyslementti 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin on pitkäikäinen, ja se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 711 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	122 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen väri	Premium color, CRI ≥ 90, väriämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
Valaisimen valokeila	36°
Tuulipinta-ala	0,0056 m²

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Kyt kentäsäysvirta	14 A
Kyt kentäsäysaika	0,130 ms
Tehonkulutus	14 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	2- napainen ruuviliitäntäkappale
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	65
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaitte (on/off)
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Aluminum
Optiikan suojan materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	-
Kokonaiskorkeus	80 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,400 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
Tuoteversion nimi	TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90
EOC-koodi	871016366697600
12NC-koodi	910771149085

12NC-koodi	910771149085
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163666976
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8710163666976

Mittapiirros

