



Gleam-riippuvalaisin – Valkoinen

Gleam on hehkuvan upea riippuvalaisin, jossa on vaihdettava valonlähde. Valaisimen on suunnitellut Sebastian Bergne. Valittavana on kaksi eri versiota: näyttävä Inflated ja tyylikäs Deflated. Saatavilla kolmessa eri koossa, joissa jokaisessa on saumaton 3D-tulostusjälki ja tyylikäs muotoilu. Tulostetut osat valmistetaan ISCC Plus -sertifioidusta biokierronmateriaalista, mikä tekee valaisimesta ympäristöystävällisen valinnan. Gleam sopii erinomaisesti niin kotoisan tunnelman luomiseen kuin ainutlaatuisen ja näyttävän lopputuloksen rakentamiseen.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Rungon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	300 mm
Kokonaisleveys	300 mm
Kokonaiskorkeus	304 mm
Kokonaishalkaisija	300 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	304 x 300 x 300 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Asennus	Ripustus
Nettopaino	1,656 kg
Johdon väri	musta

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL GL2M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Tuoteversion nimi	DL GL2M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
EOC-koodi	872016986631700
12NC-koodi	912500108968
12NC-koodi	912500108968
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169866317
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169866317

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Mittapiirros

